



AVENTOS

Gerade och falsade monteringsituationer

www.blum.com

 **blum**[®]

Funktionella klaffsystem

Den imponerande funktionen hos AVENTOS-klaffbeslagen kan nu även realiseras som gerade eller falsade monteringssituationer. Särskilt praktiskt är att standardbeslagen fortfarande kan användas genom att man endast flyttar något på monteringspositionerna. Tack vare dessa nya monteringsätt kan du enkelt följa de senaste möbeltrenderna.



Gerade monteringssituationer



AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront



AVENTOS HS – lyftklaff för vinklad front



AVENTOS HL – lyftklaff för vertikal front



AVENTOS HK top – klaffbeslag för överhängd lucka



AVENTOS HF – lyftklaff för vikfront



AVENTOS HS – lyftklaff för vinklad front



AVENTOS HL – lyftklaff för vertikal front



AVENTOS HK top – klaffbeslag för överhängd lucka

Klaffbeslag upplevs som mycket praktiskt och bekvämt eftersom inga luckor är i vägen och hindrar köksarbetet. AVENTOS-klaffarna stannar alltid i önskad position och förblir därmed enkla att nå när du vill stänga igen. Uppgradera gärna dina klaffbeslag till en ny nivå med öppningsfunktionerna SERVO-DRIVE eller TIP-ON.


Innehåll

- 04** AVENTOS HF
- 08** AVENTOS HS
- 12** AVENTOS HL
- 16** AVENTOS HK top
- 20** Öppnings- och dämpningsfunktioner

AVENTOS HF



AVENTOS HF Träfronter symmetriska



Lyftklaff för vikfront, AVENTOS HF, är den idealiska lösningen för höga och mellanhöga väggskåp. Tack vare den tvådelade fronten är platsbehovet upptill minimalt, även vid höga skåp. Därmed erbjuds en mängd designmöjligheter för väggskåp.

Vid gerade och falsade luckor behöver du till skillnad mot standardmonteringssituationerna:

- CLIP top 155°-gångjärn
- Öppningsvinkelbegränsare 104°
- Monteringsplatta med 6 mm distans (endast vid falsade fronter)



Prestationsfaktor (LF) = Skåphöjd (KH) [mm] x Frontvikt inkl. dubbel handtagsvikt [kg]

Beställningsinformation

1	Lyftmekanism-sats	
	Prestationsfaktor LF	
	2600–5500 (1 st. LF 960–2650)	20F2200.05
	5350–10150	20F2500.05
	9000–17250 (3 st. LF 13500–25900)	20F2800.05
Innehåll:		
1	2 x	Lyftmekanism symmetrisk
-	8 x	Spånplatteskruv Ø 4 x 35 mm

3	Sats med täckåpor och täckbrickor		
	Färg	Material	
	HGR, SW, TGR	Syntetmaterial	20F8020
Innehåll:			
3a	1 x	Täckåpa stor vänster	
3b	1 x	Täckåpa stor höger	
3c	2 x	Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo	
		IN-G	

2	Teleskoparm-sats	
	Skåphöjd KH (mm)	
	480–570	20F3200.01
	560–710	20F3500.01
	700–900	20F3800.01
	760–1040	20F3900.01
Innehåll:		
2	2 x	Teleskoparm symmetrisk

4	Monteringsplatta för teleskoparm		
	Rekommendation:		
	Monteringssätt	Distans (mm)	
	Skruvning ¹	0	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Inpressning	0	177H3100
Möjligt med alla raka monteringsplattor av stål med 0 mm distans			

AVENTOS HF

Träfronter symmetriska

AVENTOS HF



Beställningsinformation

5	CLIP top 155°-gångjärn		
	Gryta	Fjäder	
	INSERTA	Utan	
	Skruvning ¹	Utan	70T7650.NL
3 gångjärn från skåpbredd KB 1200 mm eller från 12 kg frontvikt			
4 gångjärn vid skåpbredd KB 1800 mm eller från 20 kg frontvikt			

6	Monteringsplattor för CLIP top 155°-gångjärn		
	Rekommendation vid geringar:		
	Monteringssätt	Distans (mm)	
	Skruvning ¹	0	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Inpressning	0	177H3100
	Rekommendation vid falsningar:		
	Monteringssätt	Distans (mm)	
	Skruvning ²	6	175H9160
Standardmonteringsplattor, distans påverkar täckningen			

7	CLIP top-mellangångjärn		
	Gryta	Fjäder	
	Skruvning ¹	Utan	78Z5500T
	EXPANDO	Utan	78Z553ET
3 gångjärn från skåpbredd KB 1200 mm eller från 12 kg frontvikt			
4 gångjärn vid skåpbredd KB 1800 mm eller från 20 kg frontvikt			

8	Monteringsplattor för CLIP top-mellangångjärn		
	Rekommendation:		
	Monteringssätt	Distans (mm)	
	Skruvning ¹	0	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Inpressning	0	177H3100
Standardmonteringsplattor med 0 mm distans			

Tillbehör

-	Öppningsvinkelbegränsare		
	Öppningsvinkel	Färg	
	104°	TGR	20F7051
	83°	R7037	20F7011

Färg	
HGR	Ljusgrå
SW	Sidenvit
TGR	Mörkgrå
R7037	RAL 7037 grå
IN-G	Inmold inox borstad

i	Information	
SERVO-DRIVE-planering		20
För SERVO-DRIVE beställningsinformation se AVENTOS-broschyren		
www.blum.com/aventosbrochure		

¹ Vid träfronter används 2 spånplatteskruvar (609.1x00) per sida.

² Använd systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm (661.1450).




AVENTOS HF



AVENTOS HF Träfronter symmetriska

Planering




Fyrsidig gering



Gångjärn för halvtäckande lucka

Monteringsplatta 0 mm




Gerade skåpssidor



Gångjärn för halvtäckande lucka

Monteringsplatta 0 mm

Fälsningar



Gångjärn för halvtäckande lucka

Monteringsplatta 6 mm

FD Fronttjocklek

FT Fälsdjup

R Radie

* Mått med monteringsplattor med A-mått = 20 mm

AVENTOS HF

Träfronter symmetriska

AVENTOS HF



Planering

Borrposition

Skåphöjd KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0.3 - 28
550–1040	KH x 0.3 - 57

4 x spånplatteskruvar Ø 4 x 35 mm

T Gering:
37 mm från IK för FD 19 och 22 mm
34.8 mm från IK för FD 24 mm

Fals:
37 mm + FT från IK

IK Innerkant skåp
FT Falsdjup
* Borrdjup 5 mm

Platsbehov

KH Skåphöjd	FT Falsdjup
KH	FT

* Vid falsningar + FT

Öppningsvinkelbegränsare	Y (mm)
104°	FH x 0.24 + 34
83°	0

FH Fronthöjd

Frontbearbetning

A Gering:
12 mm från frontens innerkant

Fals:
11 mm från frontens innerkant

Skåphöjd KH (mm)	X (mm)
480–549	70
550–1040	47

CLIP top-mellangångjärn

F Fog min. 1.5 mm

Grytborravstånd TB

MD	Horisontell fog F mellan fronterna (mm)			
	3	4	5	6
0	6	5	4	3
3				
6				
9				

MD Monteringsplattans distans (mm)

Platsbehov Krönlister

Gerade monteringsituationer

FD (mm)	19	22	24
Z (mm)	40	34	33

Falsade monteringsituationer


FT (mm)	10	13	16
FD (mm)	19	22	25
Z (mm)	70	58	45

FD Fronttjocklek
FT Falsdjup

AVENTOS HS



AVENTOS HS



Även större fronter svänger enkelt och smidigt upp över skåpet med AVENTOS HS, lyftklaffen för vinklade fronter. Ändå finns det gott om plats kvar ovanför skåpet för t.ex. krönlister.

För att kunna välja rätt lyftmekanism behöver du veta skåphöjden KH och frontvikten inkl. handtag.

Exempel

Skåphöjd KH = 600 mm

Frontvikt = 10 kg

Val av lyftmekanism = **20S2E00.05**

KH = 602 mm → 600 mm

KH = 603 mm → 605 mm

Vid gränsfall rekommenderar vi den kraftigare lyftmekanismen!

Beställningsinformation

1 Lyftmekanism-sats											
KH (mm)	Skåphöjd KH 350–525 mm			KH (mm)	Skåphöjd KH 526–675 mm			KH (mm)	Skåphöjd KH 676–800 mm		
	20S2A00.05	20S2B00.05	20S2C00.05		20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05		20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05
	Frontvikt inkl. handtag (kg)				Frontvikt inkl. handtag (kg)				Frontvikt inkl. handtag (kg)		
350	2.00–5.00	4.50–9.50	9.25–10.50	526	3.00–6.75	6.25–13.00	12.00–16.50	676	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50
355	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.50	530	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75	680	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50
360	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.75	535	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75	685	3.50–8.00	7.00–13.25	12.75–21.50
365	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00	540	3.00–6.50	6.00–12.75	11.75–17.00	690	3.50–7.75	6.75–13.25	12.75–21.50
370	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00	545	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25	695	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
375	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25	550	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25	700	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
380	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25	555	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.50	705	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.50
385	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.50	560	3.00–6.50	6.00–12.25	11.25–17.50	710	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.25
390	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.50	565	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75	715	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25
395	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.75	570	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75	720	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25
400	2.00–4.75	4.25–9.00	8.75–12.00	575	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00	725	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.00
405	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.00	580	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00	730	3.50–7.50	6.75–13.00	11.75–21.00
410	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.25	585	3.00–6.25	5.75–12.00	10.75–18.25	735	3.50–7.50	6.50–13.00	11.75–20.75
415	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50	590	3.00–6.00	5.50–12.00	10.75–18.25	740	3.50–7.25	6.50–12.75	11.75–20.75
420	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50	595	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	745	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
425	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75	600	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	750	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
430	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75	605	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	755	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.50
435	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–13.00	610	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	760	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.25
440	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.00	615	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	765	3.75–7.25	6.50–12.50	11.00–20.25
445	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.25	620	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	770	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
450	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50	625	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	775	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
455	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50	630	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75	780	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.25
460	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75	635	3.00–5.50	5.25–11.50	10.25–18.75	785	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.00
465	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75	640	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75	790	4.00–7.00	6.00–12.25	10.75–20.00
470	2.50–4.25	4.00–8.25	8.00–14.00	645	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75	795	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
475	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.00	650	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00	800	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
480	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25	655	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00				
485	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25	660	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00				
490	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.50	665	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00				
495	2.50–4.25	3.75–7.75	7.50–14.50	670	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00				
500	2.50–4.25	3.50–7.75	7.50–14.75	675	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00				
505	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75								
510	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75								
515	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–14.75								
520	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–15.00								
525	2.50–4.00	3.25–7.50	7.25–15.00								
Innehåll:											
1	2 x	Lyftmekanism symmetrisk									
-	10 x	Spånplatteskruvar Ø 4 x 35 mm									

Beställningsinformation

2			
Lyftarmsats			
Färg		Material	
Förnicklad		Stål	20S3500.06
Innehåll:			
2a	1 x	Lyftarmsats vänster	
2b	1 x	Lyftarmsats höger	
2c	2 x	Täckhylsa för tvärstabilisering	

3			
Sats med täckåpor och täckbrickor			
Färg		Material	
HGR, SW, TGR		Syntetmaterial	20S8020
Innehåll:			
3a	1 x	Täckåpa stor vänster	
3b	1 x	Täckåpa stor höger	
3c	2 x	Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo	
		IN-G	

4			
Frontbeslagssats			
Utförande			
Träfronter		¹	20S4200

¹ Vid träfronter används 4 spånplatteskravar (609.1x00) per sida.

5			
Tvärstabiliseringsstång, rund			
Diameter (mm)		Längd (mm)	
Ø 16		1061	20Q1061UN
För kapning			
Tillkapnings-mått		Invändig skåpbredd LW - 129 mm	

-			
Förbindningsdels-sats för tvärstabilisering			
Från invändig skåpbredd LW 1190 mm			
Diameter (mm)		Material	
Ø 16		Aluminium	20Q153ZN
Innehåll:			
-	1 x	Förbindningsdel	
-	1 x	Hållare	
-	2 x	Täckhylsa för tvärstabilisering	
Tillkapnings-mått för 5		Invändig skåpbredd LW / 2 - 147 mm	

Färg	
HGR	Ljusgrå
SW	Sidenvit
TGR	Mörkgrå
IN-G	Inmold inox borstad

i Information	
SERVO-DRIVE-planering	20
För SERVO-DRIVE beställningsinformation se AVENTOS-broschyren	
www.blum.com/aventosbrochure	




AVENTOS HS



AVENTOS HS

Planering

Gerade monteringssituationer




SOB Toppstyckets tjocklek

FD Fronttjocklek

R Radie


Falsade monteringssituationer



FD Fronttjocklek

FT Falsdjup

Borrposition



5 x spånplatteskruvar Ø 4 x 35 mm


T **Gering:** 37 mm från IK
Fals: 37 mm + FT från IK

IK Innerkant skåp

SOB Toppstyckets tjocklek

* Borrdjup 5 mm


Platsbehov



* Vid falsningar + FT

FT Falsdjup

Frontbearbetning



FAo Frontens täckning upptill


A Avstånd till frontens innerkant
Gering: 12 mm
Fals: 8.5 mm

X Avstånd till frontens innerkant
Gering: 96 mm
Fals: 92.5 mm

Väggmontering: Krav på minsta fog 5 mm

Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00) per sida.

Frontposition




* Vid falsningar – FT

**Vid falsningar + FT

Måtten varierar beroende på lutningsjustering och fronttjocklek

Planering

Platsbehov Krönlister



Fog = 2 mm

Gerade monteringssituationer

FD (mm)	19	22	24
Z max. (mm)	25	23	20
Y max. (mm)	82	78	76


Falsade monteringssituationer

FT (mm)	10	13	16
FD (mm)	19–25	19–25	19–25
Z max. (mm)	28	29	28
Y max. (mm)	85	83	82

FD Fronttjocklek

FT Falsdjup


Tvärstabilisering



1 LW - 129 mm

LW Invändig bredd

Förbindningsdel



2 Halva LW - 147 mm

LW Invändig bredd


FT Falsdjup

* Vid falsningar + FT

AVENTOS HL



AVENTOS HL




Lyftklaffen för vertikala fronter AVENTOS HL lämpar sig för mindre och hela fronter. Eftersom fronten öppnas parallellt med skåpet passar AVENTOS HL utmärkt i inbyggnadssituationer som t.ex. högskåp där man vill dölja elektrisk utrustning såsom ugn och micro.

Beställningsinformation


1	Lyftmekanism-sats				
	Skåphöjd KH (mm)				
	300–349	350–399	400–550	450–580	
	Lyftarmsats				
	20L3200.06	20L3500.06	20L3800.06	20L3900.06	
Frontvikt inkl. handtag (kg)	1.25–4.25	1.25–2.50			20L2100.05
	3.50–7.25	1.75–5.00	1.75–3.50		20L2300.05
	6.50–12.00	4.25–9.00	2.75–6.75	2.00–5.25	20L2500.05
	11.00–20.00	8.00–14.75	5.75–11.75	4.25–9.25	20L2700.05
		13.50–20.00	10.50–20.00	8.25–16.50	20L2900.05
Innehåll:					
1	2 x	Lyftmekanism symmetrisk			
-	10 x	Spånplatteskruv Ø 4 x 35 mm			


Beställningsinformation

2	Lyftarmsats		
	Skåphöjd KH (mm)		
	300–349		20L3200.06
	350–399		20L3500.06
	400–550		20L3800.06
	450–580		20L3900.06
Innehåll:			
2a	1 x	Lyftarmsats vänster	
2b	1 x	Lyftarmsats höger	
2c	2 x	Täckhylsa för oval tvärstabilisering	

3		Sats med täckåpor och täckbrickor	
		Färg	Material
		HGR, SW, TGR	Syntetmaterial
		20L8020	
Innehåll:			
3a	1 x	Täckåpa stor vänster	
3b	1 x	Täckåpa stor höger	
3c	2 x	Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo	
		IN-G	

4	Frontbeslagssats		
	Utförande		
	Träfronter	1	20S4200
¹ Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00) per sida.			

5	Tvärstabiliseringsstång oval		
	Utförande	Längd (mm)	
	Oval	1061	20Q1061UA
För kapning			
Tillkapnings-mått	Invändig skåpbredd LW - 129 mm		

-	Förbindningsdels-sats för tvärstabilisering		
	Från invändig skåpbredd LW 1190 mm		
	Diameter (mm)	Material	
	Ø 16	Aluminium	20Q153ZA
Innehåll:			
-	1 x	Förbindningsdel	
-	1 x	Hållare	
-	2 x	Täckhylsa för tvärstabilisering	
Tillkapnings-mått för 5		Invändig skåpbredd LW / 2 - 147 mm	

Färg	
HGR	Ljusgrå
SW	Sidenvit
TGR	Mörkgrå
IN-G	Inmold inox borstad

i	Information
SERVO-DRIVE-planering	
20	
För SERVO-DRIVE beställningsinformation se AVENTOS-broschyren	
www.blum.com/aventosbrochure	
	


AVENTOS HL



AVENTOS HL

Planering

Gerade monteringssituationer




SOB Toppstyckets tjocklek

FD Fronttjocklek

R Radie



Falsade monteringssituationer



FD Fronttjocklek


FT Falsdjup

Platsbehov



Lyftarmsats	min LH* (mm)	Y* (mm)
20L3200.06	262	264
20L3500.06	312	352
20L3800.06	362	440
20L3900.06	412	529
LH Invändig skåphöjd		
KH Skåphöjd		
FT Falsdjup		
* Mättet gäller den undre fogen = 0 mm		
**Vid falsningar + FT		

Borrposition



5 x spånplatteskruvar Ø 4 x 35 mm

T **Gering:** 37 mm från IK
Fals: 37 mm + FT från IK


IK Innerkant skåp

SOB Toppstyckets tjocklek

* Borrdjup 5 mm

Planering

Frontbearbetning



Lyftarmsats	X (mm) Gering	X (mm) Fals
20L3200.06	159.5	156
20L3500.06	209.5	206
20L3800.06	259.5	256
20L3900.06	309.5	306

FAo Frontens täckning upptill


A Avstånd till frontens innerkant
Gering: 12 mm
Fals: 8.5 mm

X Avstånd till frontens innerkant

Väggmontering: Krav på minsta fog 5 mm

Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00) per sida.

Frontposition




Lyftarmsats	a** (mm)	b* (mm)	max. c** (mm)
20L3200.06	114	256	159
20L3500.06	146	344	209
20L3800.06	178	432	259
20L3900.06	210	521	309.5

* Mättet gäller den undre fogen = 2 mm

**Vid falsningar - FT

Platsbehov Krönlister



Fog = 2 mm

Gerade monterings-situationer

FD (mm)	19	22	24
Z (mm)	18	18	18


Falsade monterings-situationer

FT (mm)	10	13	16
FD (mm)	19–25	19–25	19–25
Z (mm)	29	26	23

FD Fronttjocklek

FT Falsdjup


Tvärstabilisering



1 LW - 129 mm

LW Invändig bredd

Förbindningsdel



2 Halva LW - 147 mm

LW Invändig bredd

FT Falsdjup

* Vid falsningar + FT
beräknat från skåpets innerkant


** En 7 mm distans krävs

AVENTOS HK top




AVENTOS HK top

Med AVENTOS HK top krävs minimalt platsbehov ovanför skåpet. Klaffbeslaget för överhängda luckor lämpar sig särskilt bra i väggskap, i högskåp eller över kyl/frys.




Prestationsfaktor (LF) = Skåphöjd (KH) [mm] x Frontvikt inkl. dubbel handtagsvikt [kg]

Beställningsinformation

1	Lyftmekanism-sats		
	Montering med förmonterade systemskruvar		
	LF	OW	
	420–1610	75°– 107°	22K2310
	930–2800	75°– 107°	22K2510
	1730–5200	75°– 107°	22K2710
	3200–9000	75°– 107°	22K2910
Innehåll:			
1	2 x	Lyftmekanismer, symmetriska, med förmonterade systemskruvar	
LF Prestationsfaktor			
OW Öppningsvinkel (steglös justering)			
Observera			
Max. frontvikt för två lyftmekanismer är 18 kg!			
Prestationsfaktorn LF kan med hjälp av en tredje lyftmekanism höjas med 50%.			
Vid breda skåpstommar rekommenderar vi en tredje lyftmekanism. Annars riskerar fronten att bågna i öppet läge.			

Beställningsinformation

2		Sats med täckåpor och täckbrickor		
	Färg		Material	
	HGR, SW, TGR		Syntetmaterial	22K8000
Innehåll:				
2a	1 x	Täckåpa vänster		
2b	1 x	Täckåpa höger		
2c	2 x	Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo		
		IN-G		

3	Frontbeslagssats		
	Utförande		
	Träfronter	1	20S4200
1 Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00) per sida.			

Färg	
HGR	Ljusgrå
SW	Sidenvit
TGR	Mörkgrå
IN-G	Inmold inox borstad

i Information	
SERVO-DRIVE-planering	20
För SERVO-DRIVE beställningsinformation se den kompletta AVENTOS-broschyren	
	
 www.blum.com/aventosbrochure	
TIP-ON-planering	22
För TIP-ON beställningsinformation se den kompletta AVENTOS-broschyren	
	
 www.blum.com/aventosbrochure	


AVENTOS HK top



AVENTOS HK top


Planering

Gerade monteringsituationer




FD Fronttjocklek

R Radie



FD Fronttjocklek


R Radie



FD Fronttjocklek

R Radie

Falsade monteringsituationer




FD Fronttjocklek

FT Falsdjup

R Radie

SOB Toppstyckets tjocklek




FD Fronttjocklek

FT Falsdjup

R Radie

SOB Toppstyckets tjocklek

Borrposition



T **Gering:** 37 mm från IK
Fals: 36,5 mm + FT från KV

H **Gering:** 35mm
Fals: 36 mm

IK Innerkant skåp

KV Skåpets framkant


FT Falsdjup

SOB Toppstyckets tjocklek

* Borrdjup 5 mm

** **Gering:** max. 25 mm
Fals: max. 22 mm

Platsbehov




LH Invändig skåphöjd

* Vid falsningar + FT

** Minst 261 mm med synligt skåpupphängningsbeslag
Vid falsningar + FT

Planering

Frontbearbetning



4 x spånplatteskruvar Ø 3.5 x 15 mm

A Avstånd till frontens innerkant
Gering: 12 mm
Fals: 8.5 mm

X Avstånd till frontens innerkant
Gering: 62 mm
Fals: 58 mm

F Fog


SFA Frontens sidotäckning

SOB Toppstyckets tjocklek

Väggmontering: Krav på minsta fog 5 mm


Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00) per sida.

Minimifog vid falsade monteringsituationer



MF Minimifog vid öppning (2 mm)

Platsbehov för krönlister vid max. öppningsvinkel:



$$Y = FH \times 0.29 - 15 + FD$$

Gerade monteringsituationer

FD (mm)	19	22	24			
Z (mm) vid 107°	20	—	—			

Falsade monteringsituationer

FT (mm)		10			13	
FD (mm)	19	22	24	19	22	—
Z (mm) vid 107°	49	39	28	46	36	—

FD Fronttjocklek

FH Fronthöjd

FT Falsdjup

En liten knuff på fronten med handen eller armbågen räcker för att klaffen ska öppnas, tack vare SERVO-DRIVE för AVENTOS. För att stänga igen räcker det med att trycka på den lättåtkomliga sändaren på framsidan av skåpstommen. Kan kombineras med gerade och falsade monteringssituationer för AVENTOS HF, AVENTOS HS, AVENTOS HL och AVENTOS HK top.

Vid gerade monteringssituationer med SERVO-DRIVE för AVENTOS behöver du till skillnad mot standardsituationer:

- SERVO-DRIVE-artiklar
(för beställningsinformation se Blum-katalogen)
- En dubbel skåpsida, 1 mm inflyttad, för att SERVO-DRIVE-sändaren ska kunna monteras

Vid falsade monteringssituationer med SERVO-DRIVE för AVENTOS behöver du till skillnad mot standardsituationer:

- SERVO-DRIVE-artiklar
(för beställningsinformation se Blum-katalogen)
- En dubbel skåpsida, falsdjup + 1 mm inflyttad, för att SERVO-DRIVE-sändaren ska kunna monteras

SERVO-DRIVE för AVENTOS – gerade och falsade monteringssituationer

Platsbehov	
Gering	Fals
AVENTOS HF/HS/HL	
AVENTOS HK top	
FT Falsdjup DSW Dubbel skåpsida	


Frontbearbetning		
Geringar och falsningar		
A	Avstånd till frontens innerkant	
DSW	Dubbel skåpsida	
KH	Skåphöjd	
A	AVENTOS HF	AVENTOS HS/HL/HK top
Gering	12 mm	12 mm
Fals	11 mm	8.5 mm

SERVO-DRIVE för AVENTOS – gerade och falsade monteringsituationer


Position Blum-distansdämpare

AVENTOS HF/HS/HL


Geringar och falsningar



Gering




Fals




AVENTOS HK top

Gering




Fals




Montera Blum-distansdämpare (limmas ej)

SERVO-DRIVE-sändare

Gering



Fals









FT Falsdjup

Enkelt och smidigt öppnar du dina handtagsfria klaffbeslag med vår mekaniska öppningsfunktion TIP-ON för AVENTOS HK top. Stäng smidigt genom att trycka igen klaffen.

Vid gerade monteringsituationer med TIP-ON för AVENTOS HK top behöver du till skillnad mot standardsituationer:

- TIP-ON-artiklar (för beställningsinformation se Blum-katalogen)
- Vid TIP-ON för inbörning krävs en dubbel skåpbotten, 1.5 mm inflyttad

TIP-ON för AVENTOS HK top – gerade monteringsituationer

För inbörning	Frontspalt	Platta
		 * 3 mm förskjuten montering
Rak adapterplatta		Platta
		 * 3 mm förskjuten montering FAu Frontens täckning nertill

Vid falsade monteringsituationer med TIP-ON för AVENTOS HK top behöver du till skillnad mot standardsituationer:

- TIP-ON-artiklar (för beställningsinformation se Blum-katalogen)
- Vid TIP-ON för inbörning krävs en dubbel skåpbotten, falsdjupet + 1 mm inflyttad

TIP-ON för AVENTOS HK top – falsade monteringsituationer

För inbörning	Frontspalt	Platta
FT Falsdjup	FT Falsdjup	* 3 mm förskjuten montering
Rak adapterplatta		Platta
FT Falsdjup	FT Falsdjup	* 3 mm förskjuten montering FAu Frontens täckning nertill

Företaget Blum

För över 60 år sedan grundade Julius Blum sin firma som idag utvecklats till ett internationellt men fortfarande familjeägt företag. Till de strategiskt mest viktiga affärsområdena hör gångjärns-, utdrags- och klaffsystem. I alla våra produktutvecklingar försöker vi nå målet med den perfekta funktionen.

www.blum.com





Blum i Österrike och internationellt

Åtta av Blums fabriker ligger i Österrike (Vorarlberg) och ytterligare produktionsorter finns i Polen, USA och Brasilien. Tillsammans med företagets 32 dotterbolag plus representanter levererar Blum beslag till över 120 länder. 8.300 medarbetare ingår i Blum-gruppen, varav 6.200 i Vorarlberg.



Kundnytta från Blum

"Oavsett om du är tillverkare, återförsäljare, montör eller köksanvändare – användare i alla led ska kunna dra nytta av fördelarna med Blum-produkterna"; det är filosofin i kundnyttan från Blum.



Innovationer

För att kunna förse våra kunder med innovativa beslagslösningar och samtidigt säkra företagets framtid och tillväxt, krävs det kontinuerliga investeringar i både forskning och utveckling av fabriker och anläggningar samt löpande utbildning av våra medarbetare. Med mer än 2.100 internationella patent räknas Blum till ett av de mest innovativa företagen i Österrike.



Kvalitet

Blums gedigna kvalitetsarbete omfattar inte bara produktionsprocessen. Även när det gäller vårt tjänsteutbud och samarbetet med våra kunder vill vi erbjuda något alldeles extra.



Miljö

På Blum är vi övertygade om att smarta och miljövänliga metoder är de mest kostnadseffektiva på lång sikt. Att våra produkter är långlivade är ytterligare en mycket viktig miljöaspekt. Med miljövänliga insatser, intelligent materialutnyttjande och energisparåtgärder vill vi bidra till ett hållbart samhälle.



DYNAMIC SPACE

Smidiga arbetsflöden (Workflow), tillräckligt med förvaringsutrymme (Space) och användarvänligt och ergonomiskt (Motion) är några av de viktigaste punkterna för ett praktiskt kök. Med Blums idéer för praktiska kök förs funktion, komfort och ergonomi in i kökets vardag.

Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se

Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.
IDNR: 000.000.0 · EP-498/2 SV-SE/06.21